

JALAS® 3020 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, sandaalit

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

MALLISTO Zenit

POHJATYYPPI Zenit

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, haljasnahka

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, polyesteri

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, RPU-ulkopohja

PINKOPOHJAN MATERIAALI SBS

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Tarra

VÄRI Musta, harmaa, punainen



ZENIT
COLLECTION



reddot design award
winner 2012

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
36	3020-36	6408487441219
37	3020-37	6408487441226
38	3020-38	6408487441233
39	3020-39	6408487441240
40	3020-40	6408487441257
41	3020-41	6408487441264
42	3020-42	6408487441271
43	3020-43	6408487441288
44	3020-44	6408487441295
45	3020-45	6408487441301
46	3020-46	6408487441318
47	3020-47	6408487441325

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.



Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 3020 ZENIT

KUVAUS

Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu memory foam -vaahtoreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö

2(3)



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3020 ZENIT

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20345:2011

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

SB: Jalkine, jonka varvassuoja on testattu 200 J:n iskulla ja 15 kN:n puristusvoimalla (sisältää öljynkestävän ulkopohjan)

S1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu kantaosa + SB + A + E

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia

DGUV 121-119: Jalkineen säätö DGUV 121-119 -normin mukainen. Jalkine on testattu säädettävillä ortopedisillä pohjallisilla EN ISO 20345 -standardin mukaan



CE



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergo-iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com